

Boulon pour rainures en T DIN 787 Acier Brut 8.8 M20X20X200



Numéro d'article	16202.220.200
Marque	-
UBB	951351714526
UNSPSC	31161611
EAN	4020772084127
PKG. de 5	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Longueur	200 mm
Matière	Acier
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	Pour les dimensions des rainures en T, voir DIN 650. Les vis jusqu'au diamètre M12 sont de classe 10.9, au-dessus de M12 elles sont de classe 8.8.

Normes

NF	E21-301
ISO	299
DIN	787

Spécifications techniques

a	20
d-D	M20
e (e2 ≥ e1)	32
k	12
L (mm)	200
P	2.5

Dessin technique

