



Vis sans tête fendue à bout pointeau DIN 553 Acier Brut 14H M5X6

Numéro d'article	20030.050.006
Marque	-
UBB	950351717505
UNSPSC	31161505
EAN	8715492602886
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	6 mm
Classe	14H
Mode d'entraînement	Fendue
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Point	Cône
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	1488
NF	E25-161
ISO	7434
BS	4219
DIN	553

Spécifications techniques

d-D	M5
dt (max.)	0.5
L (mm)	6
n	0.8
P	0.8

Dessin technique

