



Tige filetée longueur 1 mètre MF DIN 976-1A Acier Electro zingué 4.8 M24X1,50 (≠DIN)

Numéro d'article	20360.240.150
Marque	-
UBB	950353027853
UNSPSC	31161618
EAN	8715492607768
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M24
Longueur	1000 mm
Classe	4.8
Matière	Acier
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Metric fine thread
Info	1 mètre

Normes

NF	≈E25-136
DIN	976-1

Spécifications techniques

d-D	M24
L (mm)	1000
P	1.5

Dessin technique

