

Goujon fileté avec 2 écrous hexagonaux lourds métrique BS ≈4882 Acier ASTM A193M - ASTM A194M Brut Gr.B7 - Gr.2H M36X220



Numéro d'article	22060.360.220
Marque	-
UBB	951353955317
UNSPSC	31161619
EAN	8715493802254
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M36
Longueur	220 mm
Classe	Gr.B7 - Gr.2H
Mode d'entraînement	Hexagonale
Matière	Acier
Matière technique	ASTM A193M - ASTM A194M
Direction du filetage	Droit
Revêtement	Brut
Filetage	Filetage métrique
Info	La hauteur de l'écrou M n'est pas conforme à la norme BS 4882.L est la longueur nominale du goujon fileté, comprend les chanfreins.

Normes

BS	≈4882
ASTM	A193/A194

Spécifications techniques

B	55
d-D	M36
L (mm)	220

Dessin technique

M

36

P

4

