

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M5X80



Numéro d'article	24520.050.080
Marque	-
UBB	950353118777
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630834
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	80 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈1207
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
NEN	≈1602

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8.5
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.3
L (mm)	80
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1.3

Dessin technique