

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X8



Numéro d'article	24520.060.008
Marque	-
UBB	950353118934
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630858
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
DIN	84
ISO	≈1207
NEN	≈1602

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	8
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique