

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X10



Numéro d'article	24520.060.010
Marque	-
UBB	950353119015
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630865
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈1602
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	10
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique