

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X25



Numéro d'article	24520.060.025
Marque	-
UBB	950353119437
UNSPSC	31161504
EAN	8715492630926
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	≈4183
ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127

### Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	25
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

### Dessin technique