

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M6X70



Numéro d'article	24520.060.070
Marque	-
UBB	950353120161
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631015
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	10
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	3.9
L (mm)	70
n	1.6
P	1
t (min.)	1.6

Dessin technique