

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X10



Numéro d'article	24520.080.010
Marque	-
UBB	950353120575
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631121
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M8
Longueur (L) (mm)	10
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-127
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207

Spécifications techniques

Thread length (min.)	38
d_k (max.)	13
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	5
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique

