

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X10



Numéro d'article	24520.080.010
Marque	-
UBB	950353120575
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631121
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	84
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	10
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique