

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X20



Numéro d'article	24520.080.020
Marque	-
UBB	950353120815
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631176
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NEN	≈1602
NF	≈E25-127
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique