

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M8X50



Numéro d'article	24520.080.050
Marque	-
UBB	950353121490
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631237
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NEN	≈1602
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-127
ISO	≈1207

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	38
dk (max.)	13
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	5
L (mm)	50
n	2
P	1.25
t (min.)	2

Dessin technique