

## Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X30



Numéro d'article	24520.100.030
Marque	-
UBB	950353122225
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631381
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M10
Longueur (L) (mm)	30
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

### Spécifications techniques

Thread length (min.)	38
$d_k$ (max.)	16
Filetage total quand $L \leq$	40
$k$ (max.)	6
$n$	2.5
$P$	1.50
$t$ (min.)	2.5

### Dessin technique

