

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X35



Numéro d'article	24520.100.035
Marque	-
UBB	950353122308
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631398
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1207
NEN	≈1602
DIN	84
NF	≈E25-127
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	35
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique