

Vis à tête cylindrique fendue DIN 84 Acier Electro zingué 4.8 M10X40



Numéro d'article	24520.100.040
Marque	-
UBB	950353122480
UNSPSC	31161504
EAN	8715492631404
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M10
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NF	≈E25-127
NEN	≈1602
ISO	≈1207
ASME	≈B18.6.7M
DIN	84

Spécifications techniques

d-D	M10
Thread length (min.)	38
dk (max.)	16
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	6
L (mm)	40
n	2.5
P	1.5
t (min.)	2.5

Dessin technique