



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X35

Numéro d'article	24540.030.035
Marque	-
UBB	950353131887
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632951
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	35
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

