



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M3X60

Numéro d'article	24540.030.060
Marque	-
UBB	950353132208
UNSPSC	31161504
EAN	8715492632999
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	60
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

