

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X16



Numéro d'article	24540.040.016
Marque	-
UBB	950353133941
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633224
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	16
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

