



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M4X30

Numéro d'article	24540.040.030
Marque	-
UBB	950353134287
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633279
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

