

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M4X60



Numéro d'article	24540.040.060
Marque	-
UBB	950353134774
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633323
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand L ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	60
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

