



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M5X40

Numéro d'article	24540.050.040
Marque	-
UBB	950353136001
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633484
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	40 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	40
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

