

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M5X45



Numéro d'article	24540.050.045
Marque	-
UBB	950353136183
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633491
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	45
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

