



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M5X90

Numéro d'article	24540.050.090
Marque	-
UBB	950353747500
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633569
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	90 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183
NF	≈E25-123
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	90
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

