

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X16



Numéro d'article	24540.060.016
Marque	-
UBB	950353137090
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633620
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand L ≤	35
k (max.)	3
L (mm)	16
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

