



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X35

Numéro d'article	24540.060.035
Marque	-
UBB	950353137413
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633682
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
BS	≈4183
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	35
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

