



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M6X45

Numéro d'article	24540.060.045
Marque	-
UBB	950353137660
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633705
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	45 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	28
dk (max.)	11
Filetage total quand $L \leq$	35
k (max.)	3
L (mm)	45
n	1.6
P	1
t (min.)	1.2

Dessin technique

