



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X20

Numéro d'article	24540.080.020
Marque	-
UBB	950353138577
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633859
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

