

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué 4.8 M8X70



Numéro d'article	24540.080.070
Marque	-
UBB	950353139310
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633965
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	70 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

### Normes

ISO	≈2009
NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NF	≈E25-123

### Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand L ≤	40
k (max.)	4
L (mm)	70
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

### Dessin technique

