



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué 4.8 M8X100

Numéro d'article	24540.080.100
Marque	-
UBB	950353139567
UNSPSC	31161504
EAN	8715492633989
PKG. de 100	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	100 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
BS	≈4183
ISO	≈2009
DIN	963

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	100
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

