

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M3X50



Numéro d'article	24560.030.050
Marque	-
UBB	950353766989
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634719
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M3
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NF	≈E25-123
NEN	≈2370
ISO	≈2009
ASME	≈B18.6.7M
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M3
Thread length (min.)	19
dk (max.)	5.6
Filetage total quand $L \leq$	22
k (max.)	1.65
L (mm)	50
n	0.8
P	0.5
t (min.)	0.6

Dessin technique

