

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 A Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M4X30



Numéro d'article	24560.040.030
Marque	-
UBB	950353144914
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634849
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

