



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X8

Numéro d'article	24560.050.008
Marque	-
UBB	951353498276
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634887
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2370

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	8
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

