



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M5X60

Numéro d'article	24560.050.060
Marque	-
UBB	951353498433
UNSPSC	31161504
EAN	8715492634986
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	60 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

NEN	≈2370
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	60
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

