

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé jaune 4.8 M8X20



Numéro d'article	24560.080.020
Marque	-
UBB	950353146737
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635136
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M8
Longueur	20 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé jaune
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
DIN	963
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M

Spécifications techniques

d-D	M8
Thread length (min.)	34
dk (max.)	14.5
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	4
L (mm)	20
n	2
P	1.25
t (min.)	1.6

Dessin technique

