

## Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M4X16



Numéro d'article	24565.040.016
Marque	-
UBB	950353912757
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635358
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M4
Longueur (L) (mm)	16
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

### Normes

BS	≈4183
DIN	963
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

### Spécifications techniques

Thread length (min.)	22
$d_k$ (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
n	1
P	0.70
t (min.)	0.8

### Dessin technique

