

Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M4X30



Numéro d'article	24565.040.030
Marque	-
UBB	950353913094
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635389
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	963
NEN	≈2370
ISO	≈2009
NF	≈E25-123

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Filetage total quand $L \leq$	25
k (max.)	2.2
L (mm)	30
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Dessin technique

