



Vis à tête fraisée fendue DIN 963 Acier Electro zingué passivé noir 4.8 M5X25

Numéro d'article	24565.050.025
Marque	-
UBB	950353913664
UNSPSC	31161504
EAN	8715492635457
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	25 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué passivé noir
Filetage	Filetage métrique

Normes

ISO	≈2009
DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-123
BS	≈4183

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
Filetage total quand $L \leq$	30
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2
P	0.8
t (min.)	1

Dessin technique

