

Vis à tête fraisée bombée fendue DIN 964 Acier Electro zingué 4.8 M5X12



Numéro d'article	24570.050.012
Marque	-
UBB	950353149541
UNSPSC	31161504
EAN	8715492636126
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	12 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

NF	≈E25-124
ASME	≈B18.6.7M
NEN	≈2371
BS	≈4183
ISO	≈2010
DIN	964

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	9.2
f ≈	1.25
Filetage total quand L ≤	30
k (max.)	2.5
L (mm)	12
n	1.2
P	0.8
t (min.)	2

Dessin technique

