



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X8

Numéro d'article	24640.040.008
Marque	-
UBB	950353153402
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637277
PKG. de 500	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	8 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85
BS	≈4183
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	8
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

