



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X10

Numéro d'article 24640.040.010

Marque -

UBB 950353153576

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637284

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	10 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

NEN	≈1603
NF	≈E25-128
ISO	≈1580
BS	≈4183
ASME	≈B18.6.7M
DIN	85

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	10
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

