



Vis à tête cylindrique bombée fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M4X16

Numéro d'article 24640.040.016

Marque -

UBB 950353153733

UNSPSC 31161504

EAN 8715492637314

PKG. de 500 Boîte complete
uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	16 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

DIN	85
BS	≈4183
NEN	≈1603
ASME	≈B18.6.7M
NF	≈E25-128
ISO	≈1580

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	38
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	2.4
L (mm)	16
n	1.2
P	0.7
t (min.)	1

Dessin technique

