



Vis à tête cylindrique fendue DIN 85 DIN 85 Acier Electro zingué 4.8 M6X50

Numéro d'article	24640.060.050
Marque	-
UBB	950353155977
UNSPSC	31161504
EAN	8715492637741
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M6
Longueur	50 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête cylindrique
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].

Normes

ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈1580
BS	≈4183
DIN	85
NF	≈E25-128
NEN	≈1603

Spécifications techniques

d-D	M6
Thread length (min.)	38
dk (max.)	12
Filetage total quand $L \leq$	40
k (max.)	3.6
L (mm)	50
n	1.6
P	1
t (min.)	1.4

Dessin technique

