

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M2X4



Numéro d'article	24660.020.004
Marque	-
UBB	950353515436
UNSPSC	31161504
EAN	8715492638953
PKG. de 2000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre (d-D)	M2
Longueur (L) (mm)	4
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Informations supplémentaires	Grand conditionnement
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique

Normes

DIN	7985-H
ISO	7045-H

Spécifications techniques

Thread length (min.)	16
d_k (max.)	4
Filetage total quand $L \leq$	18
k	1.6
No. empreinte cruciforme	1
P	0.40

Dessin technique

