

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M4X30

Numéro d'article	24660.040.030
Marque	-
UBB	950353158609
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639516
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M4
Longueur	30 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

DIN	7985
ISO	≈7045

Spécifications techniques

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	8
Filetage total quand $L \leq$	25
k	3.1
L (mm)	30
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique



