

Vis à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7985-H Acier Electro zingué 4.8 Grand conditionnement M5X35

Numéro d'article	24660.050.035
Marque	-
UBB	950353159854
UNSPSC	31161504
EAN	8715492639677
PKG. de 250	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	M5
Longueur	35 mm
Classe	4.8
Mode d'entraînement	Phillips
Forme de tête	Tête cylindrique à bombée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage métrique
Info	Grand conditionnement

Normes

ISO	≈7045
DIN	7985

Spécifications techniques

d-D	M5
Thread length (min.)	25
dk (max.)	10
Filetage total quand $L \leq$	28
k	3.8
L (mm)	35
No. empreinte cruciforme	2

Dessin technique



