



## Linsenkopfschraube mit Kreuzschlitz Phillips DIN 7985-H Stahl Elektrolytisch verzinkt 4.8 M5X20

|               |                             |
|---------------|-----------------------------|
| Artikelnummer | 24665.050.020               |
| Marke         | -                           |
| UBB           | 950353907237                |
| UNSPSC        | 31161504                    |
| EAN           | 8715492640949               |
| PKG. von 200  | Nur komplette<br>Verpackung |

### Technische Parameter

|             |                            |
|-------------|----------------------------|
| Durchmesser | M5                         |
| Länge       | 20 mm                      |
| Klasse      | 4.8                        |
| Antriebsart | Phillips                   |
| Kopfform    | Linsenkopf                 |
| Material    | Stahl                      |
| Oberfläche  | Elektrolytisch<br>verzinkt |
| Gewinde     | Metrisches Gewinde         |

### Standards

|     |       |
|-----|-------|
| ISO | ≈7045 |
| DIN | 7985  |

### Technische Spezifikation

|                      |     |
|----------------------|-----|
| d-D                  | M5  |
| Thread length (min.) | 25  |
| dk (max.)            | 10  |
| Full thread if L ≤   | 28  |
| k                    | 3.8 |
| L (mm)               | 20  |
| No. cross recess     | 2   |
| P                    | 0.8 |

### Technische Zeichnung

