

Vis à tôle à tête fraisée fendue DIN 7972 C Acier Electro zingué ST2,9X13MM



Numéro d'article	26620.029.013
Marque	-
UBB	950352093294
UNSPSC	31161507
EAN	8715492942128
PKG. de 1	Boîte complete uniquement

Paramètres techniques

Diamètre	2.9 mm
Longueur	13 mm
Mode d'entraînement	Fendue
Forme de tête	Tête fraisée
Matière	Acier
Revêtement	Electro zingué
Filetage	Filetage de vis à tôle

Info

Avertissement:
la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Normes

BS	4174
NF	E25-660 C
ISO	1482 C
DIN	7972 C

Spécifications techniques

D (mm)	2.9
dk	5.5
k ≈	1.7
L (mm)	13
n	0.8
P	1.1

Dessin technique

