

## Goupille cylindrique cannelée DIN 1473 Acier de décolletage 2X24MM



Numéro d'article	39730.020.024
Marque	-
UBB	950359658396
UNSPSC	31163215
EAN	8715492825858
PKG. de 200	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Diamètre	2 mm
Longueur	24 mm
Matière	Acier de décolletage

### Normes

ISO	≈8740
DIN	1473
NEN	≈2604

Info V = résistance minimale au cisaillement double en kN (valable uniquement pour les goupilles en acier). Diamètre d2 est le diamètre sur les bords rainurés (valable uniquement pour les goupilles en acier). La classe de tolérance recommandée pour le diamètre du trou de logement d1 (nominal) est H11. La longueur nominale (L, classe de tolérance js15) ne comprend pas les extrémités arrondies.

### Spécifications techniques

c ≈	0.25
d1	2

### Dessin technique

d2 ≈	2.15
D (mm)	2
f ≈	0.9
L (mm)	24
r ≈	2
Tolérance	h9
V	2.85

**FABORY**

