



## Lien de fixation avec clip de blocage inoxydable Plastique Polyamide (nylon) 6.6 high temperature 361X4,8

Article n °	43346.361.048
Marque	-
UBB	500702743732
UNSPSC	39121703
EAN	5414363178439
PKG. de 1000	Boîte complete uniquement

### Paramètres techniques

Longueur (L) (mm)	361
W	4.8
Classe	6.6
Titre de couleur	Clair vert
Informations supplémentaires	high temperature
Matière	Plastique
Matière technique	Polyamide (nylon)

### Normes

### Spécifications techniques

Max. de la botte ø	102
Résistance à la traction en N	220

### Dessin technique

